

Garant G CEE 3 IP 44 Camping Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3G2,5

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44



**MADE IN
GERMANY**

**+ CABLE
PILOT**

**3 JAHRE
YEARS**

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer 1182470200
EAN 4007123700172

BESCHREIBUNG

- Camping Kabeltrommel mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant G CEE 3 IP 44 Camping Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3G2,5

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44



Artikelnummer 1182470200
EAN 4007123700172

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	23 m + 2 m	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 2P+PE (3p) 230 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	orange	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16 A 2P+PE (3p) 230 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	6,68 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	6,68 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,5 cm x 29 cm x 36,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22,5 cm x 29 cm x 36,5 cm		

LIEFERUMFANG

Garant G CEE 3 IP44 Camping Kabeltrommel