

LED Strahler JARO 3060 WP mit Infrarot-Bewegungsmelder, 2300 lm, 20 W, IP65

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171260242
EAN 4007123696932

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2300 lm
Leistungsaufnahme	20 W
Lichtausbeute	140 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+ D
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Mit Bewegungsmelder	Ja

Max. Erfassungsreichweite	10 m
Min.-Max. Einschaltdauer	10 s - 5 min
Mit Steckdose	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Grundfarbe	weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,5 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 15 cm x 18,3 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,62 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,5 cm x 15,7 cm x 19,5 cm

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 3060 WP mit Infrarot-Bewegungsmelder