

 **Professioneller Batterietester mit ultrapraziser Messung und intuitives Farbdisplay.**

UMFASSENDE TESTFUNKTIONEN

-  **Test von 6 und 12 V Batterien:**
- Spannungs- und Ladezustandstest.
-  **6 und 12 V Starter:**
- Test der Spannung beim Start.
-  **6 und 12 V Lichtmaschine:**
- Leerlauf- und Lastspannungstest sowie Stromwelligkeitstest.

VIELSEITIG

- Kompatibel mit **3 Arten von Blei-Saure-Batterien** von **7 bis 240 Ah**:
 - Versiegelte Batterien VRLA /GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
 - STANDARD FLÜSSIGBATTERIEN
 - START/STOP-Batterien (EFB/AGM)

■ **Plages de fonctionnement :**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				 internationaler Standardcy	Schiffsbatterie
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

HOCHGENAU

- Automatische Aull.entemperaturkompensation.
- Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Batterieentladung und liefert ein zuverlässiges Ergebnis, das nicht beeinflusst wird durch:
 - Oberflächenlast
 - parasitiirer Verbrauch (Lichter, verschiedene Anzeigen usw.
 - Kontaktprobleme (Oxidation der Anschlüsse, lose Aderendhülsen)

INTUITIV & SICHER

- Battery Test

STD: 400A CCA

SOH: 100% 431A

SOC: 66% 12.33V

R : 6.77 mΩ

GOOD-RECHARGE
- 2,4-Zoll-Farbbildschirm.
 - Ergebnis in weniger als 1 Sekunde verfügbar.
 - Führen Sie umgehend einen neuen Test durch.
 - Speichert die Ergebnisse des zuletzt durchgeführten Tests.
 - Verpolungsschutz.



Benutzeroberfläche in 9 Sprachen übersetzt



		TEST									
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
	6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	8 x 1,8 x 13,4 cm	70 cm	