

KERN 347-137-100

KERN

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 5 kg, Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	595,238 1
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	12,0465
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ B)
Abmessungen (Ø×H)	138×691,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht	95 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	138×138×691,5 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761366817
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

