

SAUTER AFM 19

KERN

Gewindehülse Stahl; M12 Außengewinde - M18X1,5 Feingewindebohrung



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Adapter

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	50×30×30 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	50×30×30 mm
Material	Stahl
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M12
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung M18x1,5

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×30×30 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,121 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761244993
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration