

# SAUTER CW 300RKFN

**KERN**

Waagenbausatz zum individuellen Bau von Bodenwaagen – geeignet für den rauen Industrieinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 520×430×340 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 6 kg

Bruttogewicht ca. 7 kg

Versandgewicht 15,2 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256699

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Sauter               |
| Produktkategorie | Komplettlösung & Set |
| Produktgruppe    | Waagenbausatz        |
| Produktfamilie   | CW KFN               |

## Messsystem

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Wägesystem            | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max]     | 300 kg               |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter             |

## Display

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Display-Art            | LCD |
| Terminal - Display-Art | LCD |

## Bauform

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Material Displaygehäuse | Edelstahl        |
| Material Lastzelle(n)   | rostfreier Stahl |
| Lastzellen - Anzahl     | 4                |

## Funktionen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-Schutz - Anzeige   | IP65 |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP68 |

## Zulassung

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |
|---------------------------------|-----|

## Dienstleistungen

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |
|------------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|