


KERN KFD 600V20LM

KERN

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wägebrücke
Produktfamilie	KFD-V20-IP67

Messsystem

Wägebereich [Max]	600 kg
Ablesbarkeit [d]	200 g
Mindestlast [Min]	4 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle Bauart	ZEMIC H8C 0.5 ton

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	1200×1200 mm
Abmessungen Wägefläche	1200×1200 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1800×1420×95 mm
Material Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	5 m
Plattformkonstruktion	Verschweißte Lastplatte; Tränenblech
Lastzellen - Anzahl	4
Nenntragfähigkeit (WLL)	2250 kg

Funktionen

IP-Schutz - Plattform	IP67
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	200 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-230
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1860×1520×370 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	165 kg
Bruttogewicht ca.	245 kg
Versandgewicht	245 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761493674
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

