

8380-225 L

Monierzange

Code	ETIM
3429075	EC002180
EAN	UNSPSC
4010886970812	27-11-21-17
Ursprungsland	eCl@ss
Österreich	21-04-03-01
Zolltarifnummer	
82032000	



Artikelbeschreibung

- Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
- Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
- Ausführung L: Metalllack
- Farbe: Stahlgrau
- Aus Qualitätswerkzeugstahl

Artikelinformationen

Inhalt (Anzahl Stück)	1	Griffausführung	lackiert
Gesamtlänge [mm]	225 mm	Schneidenhärte	61 - 63 HRC
Material	Qualitätswerkzeugstahl	Kopfbreite l [mm]	23,0 mm
Norm	DIN ISO 9242	Schneidwerte	Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG Mittelharter Draht: 2,4 mm / 11 AWG Weicher Draht: 3 mm / 9 AWG
REACH	konform	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
Gewicht [kg]	0,315 kg	Gelenkarten	aufgelegtes Gelenk
Ausführung funkenfrei	Nein	Schneidenform	mit Facette