

8380-250 L

Monierzange

Code	ETIM
3429083	EC002180
EAN	UNSPSC
4010886970829	27-11-21-17
Ursprungsland	eCl@ss
Österreich	21-04-03-01
Zolltarifnummer	
82032000	



Artikelbeschreibung

- Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
- Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
- Ausführung L: Metalllack
- Ausführung TL: Metalllack / mit getauchten Griffhüllen
- Farbe: Stahlgrau
- Aus Qualitätswerkzeugstahl

Artikelinformationen

Gewicht [g]	415 g	Griffausführung	lackiert
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Schneidenhärte	61 - 63 HRC
Gesamtlänge [mm]	250 mm	Kopfbreite 1 [mm]	32,0 mm
Material	Qualitätswerkzeugstahl	Schneidwerte	Harter Draht: 1,8 mm / 13 AWG Mittelharter Draht: 3,3 mm / 8 AWG Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG
Norm	DIN ISO 9242	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
REACH	konform	Gelenkarten	aufgelegtes Gelenk
Gewicht [kg]	0,415 kg	Schneidenform	mit Facette
Ausführung funkenfrei	Nein		