



LC-CC-95-V2

Heatpipe-CPU-Luftkühler mit einem 92-mm-Lüfter

Unser CPU-Kühler LC-CC-95-V2 überzeugt mit einer hohen TDP, was ihn zu einem idealen Allroundern für Mittelklasse-Gaming- & Office-Systeme macht. Dank seiner Leistungsfähigkeit bewältigt er problemlos die Wärmeabfuhr heißer Prozessoren und sorgt für eine stabile sowie effiziente Kühlung.

So bleibt Ihr System auch bei Belastung zuverlässig kühl!

Features:

- ein 92-mm-Lüfter
- vier 6-mm-Heatpipes
- TDP: 165 W
- für Intel- und AMD-Sockel
- Aluminiumkühl lamellen
- Kupfer-Heatpipes
- hydrodynamisches Gleitlager (FDB)

Technische Daten - LC-CC-95-V2

Art der Kühlung:	Luftkühlung
TDP (Thermal Design Power):	165 W
Anzahl Lüfter:	1
Anzahl Heatpipes:	4
Durchmesser Heatpipes:	6 mm
Abmessung (Lüfter):	92 x 92 x 25 mm
Abmessung (Kühlkörper):	122 x 97 x 75 mm
Abmessung (Kupferplatte):	39 x 35 mm
Abmessung (Verpackung):	163 x 121 x 100 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	0,38 / 0,46 kg
Nennspannung:	12 V DC
Betriebsspannung:	12 V DC
Startspannung:	6 V DC
Nennstrom (Lüfter):	max. 0,16 A
Maximalleistung:	max. 1,92 W
Lüfterdrehzahl:	600 - 2200 UpM (± 10 %)
Luftdurchsatz:	48,5 CFM (± 10 %)
Luftdruck:	1,92 mm/H ₂ O (max.)
Schallpegel (Lüfter):	≤ 26,8 dB(A) max.
Lüfterlager:	FDB (hydrodynamisches Gleitlager)
Anschluss:	4-Pin PWM
Kabellänge Lüfter:	ca. 400 mm

Sockel:	Intel LGA: 1851, 1700, 1200, 115x
	AMD: AM5, AM4
Material:	Kühl lamellen: Aluminium Heatpipes: Kupfer Heatspreader: Kupfer, Aluminium Lüfter: Kunststoff
Prüfzeichen:	CE
Farbe Kühlkörper:	silber
Farbe Lüfter:	schwarz
Barcode:	4262443281262
Hersteller-Code:	LC-CC-95-V2
Lieferumfang:	1x Kühlkörper 1x 92-mm-Lüfter 1x Montagmaterial 1x Benutzerhandbuch