

Funk-Hitzemelder | PREVARO CONNECT | ABUS

Art.-Nr. HC2100



-
- Geeignet für Küche und Bad: der küchentaugliche Melder reagiert auf Hitze – kein Fehlalarm durch Dampf oder Kochdunst dank Hitzewarnfunktion statt Rauchererkennung
 - Geeignet für Garage und Keller: der Melder reagiert auf Hitze – Fehlalarme durch Rauch, Dampf, Staub und Abgase werden dank Hitzewarnfunktion vermieden
 - Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Hitzewarner dient der frühzeitigen Warnung im Kochbereich
 - Hitzewarnfunktion: der Melder reagiert auf das Erreichen einer kritischen Hitzegrenze (54–65 °C) – ideal für Küchen, Garagen und andere dampf- oder rauchbelastete Räume
 - Einfache Funkvernetzung: bis zu 15 vernetzbare Rauch- und Hitzewarner können eine Funkgruppe bilden – so alarmieren bei Gefahr alle miteinander vernetzten Melder
 - Vernetzte Funkgruppen (Mehrfachgruppe): bis zu 15 einfache Funkgruppen können zu einer Mehrfachgruppe kombiniert werden – beispielsweise, um Warnmelder in den einzelnen Wohnungen mit der Funkgruppe im Treppenhaus zu koppeln
 - Batterie: der Melder ist mit einer festverbauten CR123A-Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgestattet – Rauch- und Hitzemelder sollten nach 10 Jahren Einsatz ersetzt werden
 - Akustischer und optischer Alarm: bei Gefahr warnt der Melder deutlich hörbar mit lautem Alarm und durch Blinken der Status-LED
 - Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
-

PREVARO – VERNETZTE SICHERHEIT

Neben Kochunfällen führen oftmals defekte oder überhitzte Elektrogeräte wie Kühlschrank, Trockner und Waschmaschine zu Bränden im Haushalt – doch gerade in Küche und Waschkeller sind Rauchmelder wegen

Funk-Hitzemelder | PREVARO CONNECT | ABUS

Art.-Nr. HC2100

Fehlalarmen durch Dampf oder Staub ungeeignet. Mit dem PREVARO CONNECT Hitzewarner sorgen Sie für Sicherheit in allen Räumen.

Sie können bis zu 15 PREVARO CONNECT Hitzewarner und PREFIRA CONNECT Rauchmelder in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu einer Funkgruppe vernetzen. Bricht ein Feuer im Keller aus, werden Sie auch vom vernetzten Rauchwarner im Arbeitszimmer oder Wohnzimmer lautstark alarmiert.

Klebmontage und weitere Vorteile

Der zertifizierte Hitzemelder alarmiert bei Erreichen einer kritischen Temperaturgrenze. Hierfür wird er entweder mit Schrauben oder aber ganz einfach mit dem integrierten Klebepad samt Magnethalterung an der Decke angebracht. Weitere Vorteile sind: Festverbaute 10-Jahres-Batterie – Batteriewechsel entfällt
Durchscheinende Status-LED – kein grelles Blinken
Automatischer Selbsttest und Meldung bei schwacher Batterie
Großflächige Prüftaste zum regelmäßigen Testen und temporären Stummschalten
Bis zu 15 Funkgruppen lassen sich in einer Mehrfachgruppe vernetzen

Funk-Hitzemelder | PREVARO CONNECT | ABUS

Art.-Nr. HC2100

Abmessungen	(HxD) 37 x 110 mm
Alarmspeicher	Nein
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR123A
Batterie - max. Batteriebensdauer	10 Jahr(e)
Breite	110 mm
Detektionsverfahren	Hitzewarnfunktion
Einsatzbereiche	Innenraum
Erfassungsbereich Melder (m ²)	60 m ²
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funktionen	Funk-vernetzbar
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	37 mm
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	PREVARO™ CONNECT
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	3M-Klebeband inklusive Magnethalterung
Lieferumfang 02 Menge	1

Lieferumfang 03 Beschreibung	Schrauben
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Dübel
Lieferumfang 04 Menge	2
Lieferumfang 05 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 05 Menge	1
Länge	110 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	180 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Magnethalterung (Kleben)
Nettogewicht	0,24 kg
Neu	Ja
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck	85 dB