



Netzteil

Model: **AK-CH-27**



Produktcode	AK-CH-27
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	110-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	< 0.25 A
Maximale Kraft	30 W (USB-C) oder 2x 15 W (5 V / 3A)
Standard	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, Apple 2.4A, PPS, GaN
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	CEE 7/16 (Europlug)
Versorgungsparameter von USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Versorgungsparameter von USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Übereinstimmung mit DCP (Dedicated Charging Port)	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	-10 – 35 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	81 x 36 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	100 x 85 x 40 mm
Nettogewicht	57 g
Bruttogewicht	90 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750634
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-CH-27** ist ein praktisches und modernes **USB-C-Ladegerät mit einem zusätzlichen USB-A-Anschluss**. Es wurde für das schnelle und sichere Laden von Smartphones, Tablets, Kopfhörern und anderen mobilen Geräten entwickelt. Dank seiner USB-C- und USB-A-Ausgänge können Sie mit dem USB-Ladegerät zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Es ist eine hervorragende Lösung für alle, die bei der täglichen Nutzung von Technologie Wert auf Komfort und Effizienz legen.

Leistungsstarkes USB-C-Ladegerät mit GaN-Technologie

Dank der fortschrittlichen **GaN-Technologie** (Galliumnitrid) bietet das Ladegerät eine hervorragende Leistung bei kompakter Größe. Dadurch ermöglicht das Akyga® AK-CH-27 USB-Typ-C-Ladegerät ein schnelles Aufladen ohne Überhitzung oder Energieverlust. Es ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf modernes, langlebiges und energieeffizientes Zubehör legen.

USB-C- und USB-A-Anschlüsse - vollständige Flexibilität

Das Netzladegerät Akyga® AK-CH-27 ist mit einem **USB-C-Anschluss mit einer Leistung von bis zu 30 W** sowie einem klassischen **USB-A-Anschluss mit einer Leistung von bis zu 18 W** ausgestattet. Diese Kombination bietet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten – von den neuesten Smartphones bis hin zu älteren Zubehörteilen –, aber vor allem gibt sie Ihnen völlige Freiheit bei der Auswahl Ihrer USB-Kabel. Egal, ob Sie ein längeres Kabel oder eines mit USB-C-, Micro-USB- oder Lightning-Anschluss benötigen, Sie können das Kabel verwenden, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Darüber hinaus unterstützt das Ladegerät das **Laden von zwei Geräten** gleichzeitig und liefert eine Gesamtleistung von 15 W, wenn beide Anschlüsse verwendet werden – ideal für sicheres und bequemes Laden im Alltag.

Schnelles Laden mit Quick Charge 3.0 und Power Delivery

Das Akyga® AK-CH-27 USB-C-Ladegerät **unterstützt zahlreiche Schnellladestandards**, darunter Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, PPS, Apple 2.4A, FCP und AFC. Dadurch kann es die Leistungsparameter automatisch an die Anforderungen des Geräts anpassen und so ein optimales und sicheres Laden gewährleisten. Egal, ob Sie ein Samsung Galaxy, Google Pixel, Apple iPhone oder ein Tablet wie ein iPad, Galaxy Tab oder Pixel Tablet verwenden, dieses Ladegerät gewährleistet vollständige Kompatibilität zwischen Marken und Geräten.

Kompakt und sicher

Das Akyga® USB-C-Ladegerät wurde mit Blick auf die Sicherheit der Benutzer entwickelt. Es verfügt über einen vollständigen Schutz vor Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss und bietet somit Sicherheit im täglichen Gebrauch. Damit ist es eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein zuverlässiges, hochwertiges Ladegerät zu einem vernünftigen Preis suchen. Es ist eine kluge Investition in Zeitersparnis und Komfort – Eigenschaften, die in der schnelllebigen Technologiewelt von heute wichtig sind. Durch seine kompakte Form und das schlanke weiße Design eignet es sich perfekt für den Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen.