

# Datenblatt

## Mobiles Ladegerät Elektroauto **MODE 2** Art. 65155

- CEE-Stecker 400V/16A auf Typ 2-Stecker (Fahrzeugseite)
- Kabellänge 5m H07BZ5-F 5X2,5 + 1x 0,5
- Ladestrom einstellbar 6-8-10-12-16A
- Timerfunktion – verzögerter Start von 1h bis zu 10h
- LCD-Display mit Datenübersicht
  - momentane Ladespannung
  - eingestellter Ladestrom
  - momentaner Ladestrom
  - momentane Ladedauer
  - geladene kWh seit Ladebeginn
  - momentane Ladeleistung
  - momentane Temperatur der Kontrollbox
  - Info über Erdung
- Schutz vor Fehlerströmen, Übertemperatur, elektrostatischer Aufladung, unzulässig hohe Ladeströme, Überspannung, Unterspannung, fehlende Erdung
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- nach IEC 62752, IEC 61851-1, IEC 62196-2
- 400V, max. 16A, 11kW
- inkl. Montagesatz für Wandhalterung und Aufbewahrungstasche



Abb. ähnlich



**Technische Daten:**  
400V/16A/3phasig/max. 11kW

**Verpackungsmaße L/B/H:** 40,5 / 33 / 13cm  
**Brutto-Gewicht:** ca. 4,5 kg  
**EAN:** 4011160651557