


Romeo™ Schneideplotter

technische Daten



Kompatible Computer Betriebssysteme Windows 8.1, MacOS 10.15+

Max. Materialbreite/-länge (ohne Matte) 35cm/(32cm schneidbar) (B) x 457cm (L)

Max. Materialbreite/-länge (mit Matte) 30cm (B) x 60cm (L)

Max. Breite zum Lesen der Schneidemarken 580 mm

Max. Schneidedruck 800g

Anzahl der Werkzeugköpfe 1

Automatischer Konturschnitt Kamera

Stromversorgung 100–240V 1.5A (Eingang) 24V 2.7A (Ausgang)

Motor Schrittmotor

Interne Speicherkapazität 128MB

Schneidegenauigkeit +/- 0.01mm

Wiederholungsgenauigkeit 0.082mm

Max. Bewegungsgeschwindigkeit 700mm/s

Max. Schneidegeschwindigkeit 600mm/s

Schnittstellen USB, Flash, WLAN

Stromverbrauch < 100W

Umgebungstemperatur (von - bis) +5°C bis +35°C

Geräuschpegel (in Aktion) < 78dB

Geräuschpegel (Standby) < 48dB

Abmessungen 92cm B x 20cm T x 18 cm H

Gewicht 9,5 kg

Verpackungsgröße 100 cm B x 30,5 cm T x 28,5 cm H

Verpackungsgewicht 16,1 kg

Lieferumfang Romeo™ Plotter, Messerhalter, 2 x 45° Messer, 1 x 60° Messer, Stifthalter, USB Kabel, AC Stromkabel, Handbuch, High Tack Schneidematte, Schutzfolie, PS Film® Musterbogen