

**H0,25/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2919620000</a>               |
| Art        | H0,25/7                                  |
| GTIN (EAN) | 4099986576742                            |
| VPE        | 1000 ST                                  |
| Verpackung | lose                                     |

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744                     |

## Abmessungen und Gewichte

|             |        |              |             |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| Höhe        | 7 mm   | Höhe (inch)  | 0.2756 inch |
| Durchmesser | 1.7 mm | Nettogewicht | 0.03 g      |

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Technische Daten

|                     |                 |            |          |
|---------------------|-----------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | (2)Aderendhülse | Ausführung | Standard |
|---------------------|-----------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                      |                      |                          |         |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 0.75 mm              | Kontaktflächenlänge (L2) | 7 mm    |
| Kragendurchmesser (D2)               | 1.7 mm               | L1 in mm                 | 7.00 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 24               | Abisolierlänge           | 7 mm    |
| Leiteranschlussquerschnitt           | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |         |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Zeichnungen

