





Raster (mm)	1,27
Polzahl	68
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,0 A
Nennspannung	100 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	600 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Farbe	schwarz
Sockellayout	PLCC
Typ	IC Sockel
Verpackung	Stange
A	30,80
B	30,80
C	20,32
D	20,32



Dimension

Pincount	A±0,15	B±0,15	C±0,10	D±0,10
028	18,00	18,00	7,62	7,62
032	18,10	20,65	7,62	10,16
044	23,05	23,05	12,70	12,70
052	25,70	25,70	15,24	15,24
068	30,80	30,80	20,32	20,32
084	36,00	36,00	25,40	25,40

