



Kompressor Basic 250-50

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Große Räder und gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Bestell-Nr.	601524000
EAN-Code	4061792287549

Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	95 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW
Max. Drehzahl	2.800 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Abmessungen	740 x 330 x 670 mm
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung