



Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox

- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit Edelstahlgehäuse und elektronischem Schwimmerschalter
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
- Quick-Anschluss mit Multiadapter: einfache Klickverbindung von Schlauch und Pumpe - kein mühsames Anschrauben des Schlauches
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Elektronische Einstellung der Start- und Stopphöhe, Wasserstand wird durch Sensoren erkannt
- Optionale Zeitsteuerung der Pumpe für Bewässerung oder Flachabsaugung
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung zur zentrierten Befestigung des Ablassesils

Bestell-Nr.	601793000
EAN-Code	4061792274235

Nennaufnahmeleistung	620 W
Max. Fördermenge	20.000 l/h
Max. Förderhöhe	9 m
Max. Druck	0,9 bar
Max. Eintauchtiefe	7 m
Druckanschluss	1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl/Kunststoff
Schutzart IP	IP X8
Max. Korngröße bis	35 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	195 x 195 x 340 mm
Gewicht	5,6 kg
Kabellänge	10 m

Lieferumfang

-