

Thermoleitung Typ J, PVC/PVC, 2 x 0,22 mm²

Beschreibung



Technische Daten

Außendurchm.	Ø 3,60 mm ±0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-20...+105 °C
Prüfspannung	2000 V
Isolationswiderstand	12,36 x 10 ¹³ Ω x km
Betriebsspannung	max. 300 V

Leiter

Pos 1	Thermoleitung Typ J (JX) Fe-CuNi, DIN EN 60584
	Querschnitt: 7 x 0,20 mm
	Durchmesser: ca. 0,6 mm
	Toleranz: Klasse 1

Aufbau

Pos 2	Isolation Einzelader: PVC, Ø 1,3 mm ±0,1 mm
	Farbkennung: Schwarz (+), weiß (-)
	Verseilung in Lage: 120 mm Schlaglänge
Pos 3	Abschirmung: Keine
Pos 4	Mantel: PVC, Shore A 82, Schwarz

Artikel

Artikelnummer	0230 0215
---------------	-----------

