





1	Grundgehäuse / Housing
2	Gehäusedeckel / Cover
3	Aufnahme LC-D / Insert LC-D
4	LC-D Kupplung / LC-D Adaptor

Verpackung	Packing
1 Stück im PE-Beutel mit Etikett 10 PE-Beutel im Karton mit Etikett	1 piece in PE bag with label 10 PE bags in carton with label

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	07.11.2014	KR	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
				gepr./ appr.	10.11.2014	LT					
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title STX Tragschienen-Verbinder mit LC-D Kupplung SM STX mounting rail outlet with LC-D adaptor SM					 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances			Unterl./doc. type D		Zeichnungsnr./ drawing no. H82000A0019				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 infor : 062354 Blatt/ sheet 1 von/ of 2
DIN ISO 1101 Tol. A + Tol. B (Tol. A + Tol. B)/2 Tol. A + Tol. B					Ersatz für/ replaces						

Technische Daten / Technical Data											
Mechanische Eigenschaften								Mechanical Characteristics			
Lebensdauer				≥ 1000				Durability (mating cycles)			
Steckkraft				≤ 30 N				Insertion force			
Werkstoffe								Materials			
Gehäuse Tragschienenverbinder				PA UL94 V0, grau / grey				Housing mounting rail outlet			
Aufnahme Kupplung				Aluminiumblech, eloxiert / Aluminium sheet, anodised				Insert for adaptor			
LC-D Kupplungsgehäuse				Thermoplast UL94 V0, blau / Thermoplastic UL94 V0, blue				LC-D adaptor housing			
Schlitzhülse				Keramik / Ceramic				Split sleeve			
Staubschutzkappe				Thermoplast UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0				Dust cap			
Klimatisch								Climatic			
Umgebungstemperatur				-40°C bis / to +70°C				Ambient temperature			
Rascher Temperaturwechsel				-40°C bis / to +70°C; 25 Zyclen / cycles; t=30 min				Fast change of temperature			
Feuchte Wärme				+40°C; 93% RH; 7 Tage / days				Damp heat			
Kälte				-25°C; 1 Tag / day				Cold			
Schwingen sinusförmig (9 Hz - 500 Hz)				50 ms²				Vibration sinusoidal (9 Hz - 500 Hz)			
Schocken				250 ms²				Shock			
Schutz vor Eindringen von Teilchen				IP2X				Degree of protection (particles)			
Schutz vor Wasser/Untertauchen				IPX0				Degree of protection (water)			
Strömendes Mischgas				+25°C; 73% RH; 4 Tage / days, H2S, SO2				Running mixed gas			
Normen								Standards			
Steckverbinder				IEC 61754-20				Connector			
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen				ISO/IEC 11801; EN 50173-1; ISO/IEC 24702; IEC 61918				Generic cabling systems			
Optische Eigenschaften								Optical Characteristics			
Ausführung POF				nein / no				Design for POF			
Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material	
				gepr./ appr.	10.11.2014	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
				1:1	STX Tragschienen-Verbinder mit LC-D Kupplung SM STX mounting rail outlet with LC-D adaptor SM						
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.					
				D		H82000A0019		 Maße/ dimensions: mm			
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4 infor : 062354			
								Blatt/ sheet 2 von/ of 2			