




Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

insertion loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflusdämpfung

Einfügedämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U

CECC 22220
C2203
solder / löt
crimp
>100

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuBe2Pb
SF Cu w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1,27
NiP Au
Ni5Au0,2
Cu2Ni5Au0,2

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-39,5 dB;
3 GHz-36,5 dB


0,1 dB up to/ bis 3 GHz
750 V_{eff} / 50 Hz
1 GΩ

≤ 5 mΩ
≤ 2,5 mΩ

© 2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)				
			gez./ drawn		06.03.2013	MA					
			gepr./ appr.		07.03.2013	KL	ca./approx. 1,0				
			Maßstab/ scale 5:1 (1:1)	Benennung/ title MCX Angle Plug MCX-Kabelwinkelstecker							
c	24678	06.03.2013	MA	untel. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01270A0211				 Maße/ dimensions: mm	
b	10739	18.08.1999	HM								Original : DIN A4
a	10445	28.05.1999	HM		Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 23.07.1997					Blatt/ sheet 1 von/ of 1