






Bestell-Nr.: Order No.:	Bezeichnung: Description:	EAN-Nr.: bar code:
J00060A0072	19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul 12x VM 8-8 Cat. 7A 19" 1/2 HU Multi Connection Module 12x VM 8-8 Cat. 7A	4018359289454

Verpackung	Packing
1 Stück im Karton mit Kabelbindern und Montageanleitung	1 piece in a box with cable ties and mounting instructions
Montageanleitung siehe	www.telegaertner.com Mounting instructions see

c b a	24027	25.06.12	SK AS BM	2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
	gez./ drawn	07. 07.		SK	Oberfläche/ finish				
	gepr./ appr.	11.11.08		WA					
	Norm/ stand.								
				Maßstab/ scale 1:2	Benennung/ title 19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul 19" 1/2 HU Multi Connection Module Multi 12x VM 8-8 Cat. 7 _A				 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterf./ doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. J00060A0072			
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 2

Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Werkstoffe		Materials
19" Gehäuse	Stahlblech / sheet steel	19" housing
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet / powder coated lichtgrau / light grey RAL 7035	Housing finish
Abschirmhaube	rostfreies Stahlblech / stainless sheet steel	Cover
Distanzbolzen	Messing, vernickelt / brass, nickel plated	Distance bolt
Kennzeichnungsaufkleber	PE-Folie weiß, selbstklebend PE foil white, self-adhesive	Indication label
Isolierteile	PA	Insulators
Leiterplatte	FR4 UL94 V0	PCB
Oberfläche Leiterplatte	verzinkt / tin plated	PCB finish
Kabelschelle für Schirmkontaktierung	Stahlblech / sheet steel verzinkt / zinc plated	Cable clamp for shielding contact
Kabelbinder	PA UL94 V2	Cable tie
LSA-Gehäuse	PBT UL 94 V0 weiß / white	IDC housing
Schneidklemmkontakt	Messing, verzinkt / brass, tin plated	IDC
LSA-Plus Cu-Leiterdurchmesser	massiv / solid 0,4 - 0,65mm AWG 26/1 - AWG 22/1	LSA Plus Cu conductor diameter
Aderndurchmesser	0,7 - 1,6 mm	Insulation diameter
Wiederanschließbarkeit Schneidklemmkontakt	≤ 50x	Reusable IDC
EG Richtlinie 2002/95 EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against ingress
Eindringen von Teilchen		IP2X
Wasser/Untertauchen		IPX0
Klimatisch und chemisch		Climatical and chemical
Umgebungstemperatur		-40°C bis / to +70°C
Elektrische Eigenschaften		Electrical Characteristics
Isolationswiderstand		≥ 500 MΩ
Spannungsfestigkeit		Voltage proof
Kontakt-Kontakt		≥ 1000 V, DC
Kontakt-Schirm		≥ 1500 V, DC
Strombelastbarkeit bei 50°C		Current carrying capacity at 50°C
PoE+ gemäß IEEE 802.3at		Geeignet für Power over Ethernet+ Adequate for Power over Ethernet+
Übertragungstechnische Eigenschaften		Transmission Performance
Kategorie 7 _A		ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
Normen		Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen		ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN50173-1
19" Schränke und 19" Gehäuse		IEC 60297-1 IEC60297-2 DIN 41494 Teil 1/7 EIA 310
19" System-Abmessung von Baugruppenträger Höheneinheit Breite		1 HE = 44,45 mm / 1 U = 1.75in. 19 Zoll = 482,6 mm

				2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	07. 07.	SK				
				gepr./ appr.	11.11.08	WA			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
c b a	24027 23340 20870	25.06.12 31.10.11 12.05.09	SK AS BM	Maßstab/ scale	Benennung/ title 19" 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul 19" 1/2 HU Multi Connection Module Multi 12x VM 8-8 Cat. 7 _A				 Telegärtner	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untertl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
					D	J00060A0072				
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2				