

Datenblatt

Datasheet

thermo Spiegelheizfolie, Anti-Beschlag, TÜV Baumuster geprüft

thermo Mirror heating film, anti-fog, TÜV certified

thermo Artikelnummer:

2145081

thermo item no.:

Nennspannung:

230V AC/DC

Nominal Voltage:

Nennleistung:

50W ±10%

Effective Output:

Wärmestromdichte:

0,014 W/cm²

Watt density:

0,090 W/in²

Abmessungen:

600 x 600 mm

Dicke ca.:

0,30 mm

Dimensions:

236,2 x 236,2 inch

Thickness approx.:

0,12 inch

Sicherheitsthermostat:

nicht vorhanden

Safety thermostat:

N/A

Regelthermostat:

nicht vorhanden

Thermostat:

N/A

Klebeband:

Flammhemmendes Polyesterklebeband mit Schutzpapier

Adhesive:

Flame-retardant polyester tape with protective paper

Anschluß-Versiegelung:

Hochtemperaturbeständiger Dichtstoff

Connection sealing:

High-temperature resistant sealing

Dauer-Betriebstemperatur:

-40 °C bis +90 °C

Duration operating temperature:

-40 °F to 197 °F

Oberflächentemperatur ca.:

> 35 °C Die Temperatur wurde gemessen, während das Heizelement frei in der Luft hing; die Wärme wurde ausschließlich an die Umgebungsluft abgegeben. (Raumtemp. ca. 20 °C)

Surface temperature approx:

> 95 °F *Temperature was measured with the heater suspended freely in the air, the heat was only given off to the ambient air (room temperature approx. 68 °F)*

Beschreibungstext:

thermo Spiegelheizfolie, Anti-Beschlag, TÜV Baumuster geprüft

Description:

600 mm x 600 mm, 230V AC/DC, 50W ±10%
vollflächig selbstklebend,
Anschlussleitung H03VVH2-F 2x0.75mm², schwarz, oval, ca. 800 mm
Conrad-Art.-Nr. 3742793

TÜV geprüft:

DIN EN 60335-1:2020-08 (Flächenheizelement für Geräteeinbau)

TÜV proved:

DIN EN 60335-1:2020-08 (heating element for appliance installation)

RoHS und REACH konform:

ja

RoHS and REACH compliant:

yes

Schutzgrad:

IP X4

Degree of Protection:

Bemerkung:

Achtung: Aufgrund ggf. hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden!

Bitte beachten Sie die Montageanleitung bzw -hinweise!

Comment:

Warning: Due to potentially high heat output relative to the surface area, the heating film may overheat and be damaged if not properly cooled or temperature-controlled, depending on the installation conditions!

Please follow the installation instructions and guidelines!

Bitte die Hinweise auf Seite 2 beachten! / Please note the information on page two!

Datenblatt

Datasheet

thermo Artikelnummer:

thermo item no.:

thermo Spiegelheizfolie, Anti-Beschlag, TÜV Baumuster geprüft

thermo Mirror heating film, anti-fog, TÜV certified

2145081

Bemerkung:

Remark:

Der Berührungsschutz ist durch den Einbau sicherzustellen!

The installation must ensure protection against contact!

Schutzklasse:

Protection Class:

Die Schutzklasse muss durch den Geräteeinbau sichergestellt werden!

Beide Seiten der Heizfolie sind basisisoliert.

The protection class must be ensured during installation!

Both sides of the heating film are insulated with a base insulation.

Hinweis zur Montage:

- Das Hezelement muss über die ganze Fläche Kontakt zur Abstrahl- bzw. Montagefläche haben, um Hotspots zu vermeiden (durch Luftblasen, Oberflächenkratzer oder -verunreinigung, etc.)!

- Um eine vollkommene Adhäsion zu erreichen, muss die Oberfläche, auf der die Heizung geklebt wird, trocken, sauber und glatt sein. Die zu verwendenden Lösungsmittel sind isopropyl-alkoholische Lösungen mit Wasser verdünnt oder Spiritus. Lösungsmittel auf Nitrobasis dürfen nicht verwendet werden!

- Nach der Montage darf das Hezelement erst nach 48 – 72 Stunden in Betrieb genommen werden, um eine volle Adhäsion zu gewährleisten.

Note on installation:

- *The heating element must be in contact with the entire surface of the radiating or mounting surface to avoid hot spots (caused by air bubbles, surface scratches or contamination, etc.)!*

- *To achieve complete adhesion, the surface to which the heater is attached must be dry, clean, and smooth. The solvents to be used are isopropyl alcohol solutions diluted with water or methylated spirits.*

Nitro-based solvents must not be used!

- *After installation, the heating element must not be put into operation until 48–72 hours have elapsed to ensure full adhesion.*