

Messleitung

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm²
- den Warnhinweis WH 020 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. MFK 15 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 2,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PP (Moplen)
- **Farben** siehe Tabelle



WH 020

Measuring lead


- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 2.5 mm²
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 020

Order No. MFK 15 / 2.5 / ..(length) / ..(colour)

- cable 2.5 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PP (Moplen)
- **colours** see table



WH 020

**Allgemeine Angaben**

Best.-Nr. ¹⁾	MFK 15 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technische Daten

Leitung	2,5 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand	5 mΩ / 9 mΩ / 18 mΩ / 27 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. ¹⁾	MFK 15 / 2.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow
lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Technical data

cable	2.5 mm ² PVC double-insulated
transition resistance	5 mΩ / 9 mΩ / 18 mΩ / 27 mΩ / 35 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	32 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request

²⁾ at normal ambient temperatures