
Datenblatt

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibel
Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Powermodul, 1000 V, 200 A, Polzahl: 1, Crimpanschluss, Stift, Benötigte Steckplätze: 1.5
Best.-Nr.	2637280000
Art	HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN)	4064675269168
VPE	1 ST

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	44.85 mm	Höhe (inch)	1.7657 inch
Breite	21.85 mm	Breite (inch)	0.8602 inch
Nettogewicht	86 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Polzahl	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Stift
Werkstoff	Zink	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	1000 V
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	200 A	Benötigte Steckplätze	1.5

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	25 mm²		

Signalkontakt

Bemessungsspannung (DIN EN 61984) Signalkontakt	1000 V	Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Signalkontakt	200 A

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

200 A Crimpkontakte



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MHP200 M 25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2514860000	Stift, Silber, 25 - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118528503	
VPE	10 ST	
Art	HDC MHP200 M 35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2514870000	Stift, Silber, 35 - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118528510	
VPE	10 ST	
Art	HDC MHP200 M 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2514880000	Stift, Silber, 50 - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118528527	
VPE	10 ST	
Art	HDC MHP200 M 70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2514890000	Stift, Silber, 70 - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118528534	
VPE	10 ST	

Sonstiges



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
VPE	1 ST	