Produktdatenblatt

Spezifikationen



Smarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi

EVB4S22NC0

EAN Code: 3606487401230

Hauptmerkmale

Baureihe	Schneider Charge Pro
Produktname	Schneider Charge Pro
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Beschreibung der Pole	1P or 3P
Montagemodus	Wandmontage Sockelfassung
Montagehalterung	Stele, separat zu bestellen
Installationstyp	Innen/außen
Nennausgangsleistung	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Ausgangstyp	Ladekabel T2 unten 7 m
Zugangskontrollsystem	Freier Zugang Plakette MIFARE DESFire EV1 Plakette MIFARE DESFire EV2 Plakette MIFARE RFID Karte MIFARE DESFire EV1 RFID Karte MIFARE DESFire EV2 RFID Karte MIFARE
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

gelieferte Ausrüstung	1 Gleichfehlerstromerkennung (RDC-DD) integriert 1 WLAN-Modul integriert 2 Ethernet interface module integriert
Schutzgerätetyp	Gleichfehlerstromerkennung (RDC-DD) - 6 mA
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz ± 10 % 380 - 415 V AC 50/60 Hz ± 10 %
Erdungssystem	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Anzahl der Eingänge	1
Eingangstyp	Zusätzlich für dynamisches Energiemanagement NO contact Zusätzlich für dynamisches Energiemanagement NC contact Anti-tripping module für dynamisches Energiemanagement Auxiliary contact für external iMNX
Betätigungsart	1 weiß Drucktaste

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Lokale Signalisierung	Lädt: LED (blau) Fehler: LED (rot) Verfügbar: LED (grün) Start: LED (weiß) Reserviert: LED (orange)
Höhe	418 mm
Breite	292 mm
Tiefe	119 mm
Produktgewicht	7 kg
Farbe	Schwarz (RAL 9005)
Normen	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
Produktzertifizierungen	CE UKCA EV Ready 2.0A
Max. Versorgungsstrom	32 A
Kommunikationsnetztyp	WLAN Ethernet TCP/IP
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
Kommunikationsdienst	JSON Smart Charging
MID energy meter	Ohne
4G modem	Ohne

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,000 cm
VPE 1 Breite	39,500 cm

VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,930 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	102,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	131,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**