

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtelement, Harmony XV6,  
modular, 60mm, orange, 24V  
ACDC, Dauerlicht, energieeffiziente  
LED

XV6C25

EAN Code: 3606487129837

## Hauptmerkmale

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XV6            |
| Produkt- oder Komponententyp | Leuchtelemente         |
| Unterkategorie               | Leuchtelement Standard |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | XV6                    |
| Montagedurchmesser           | 60 mm                  |
| Signaltyp                    | Dauerlicht             |
| Leuchtfarbe                  | LED, orange            |
| Material                     | Polykarbonat           |
| Produktgewicht               | 0,053 kg               |
| Montageposition              | Aufrecht/umgekehrt     |

## Zusatzmerkmale

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lebensdauer in Stunden                        | 50000 h                                |
| [Ue] Bemessungs-<br>Betriebsspannung          | 24 V AC/DC                             |
| Bemessungs-<br>Betriebsspannungsgrenzen       | 21,6 - 26,4 V AC/DC                    |
| Stromaufnahme                                 | 24 mA bei 24 V AC<br>28 mA bei 24 V DC |
| Einschaltstrom                                | 500 mA                                 |
| Schutzklasse für Stromschläge                 | Klasse II                              |
| [Ui] Bemessungs-<br>Isolationsspannung        | 50 V                                   |
| [Uimp] Bemessungs-<br>Stoßspannungsfestigkeit | 500 V                                  |

## Montage

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad                  | 2                                                      |
| Umgebungstemperatur bei<br>Betrieb  | -25...50 °C                                            |
| Umgebungstemperatur bei<br>Lagerung | -40...70 °C                                            |
| Schutzart (IP)                      | IP65                                                   |
| Umwelteinflüsse Typklassen          | Typ 12                                                 |
| Vibrationsfestigkeit                | 6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10...500 Hz)in Betrieb |
| Stoßfestigkeit                      | 20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb                   |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Normen                  | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| Produktzertifizierungen | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                        |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,400 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 6,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 7,400 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 67,000 g  |
| VPE 2 Art                     | S03       |
| VPE 2 Menge                   | 60        |
| VPE 2 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 4,522 kg  |
| VPE 3 Art                     | P06       |
| VPE 3 Menge                   | 480       |
| VPE 3 Höhe                    | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 43,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 8 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.6 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 7 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Ja                                                                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

### Use Longer


| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 80                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                         | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Features

Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light  
with modular  
construction

Rated up to IP65 for  
protection against  
dust and water

6 color, 4 clear and 1  
multi-color lens options



3 buzzer options  
with up to 95dB  
sound output

Comes in dark  
grey and white  
body color

6 mounting options,  
including wall,  
magnetic, and  
foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Modular Tower Light

Harmony XV6



60mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



6

Schneider Electric

30.04.2026

Image of product / Alternate images

Alternative

---

