

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtelement, Harmony XV6,
modular, 60mm, weiss, 24V ACDC,
Dauerlicht, energieeffiziente LED

XV6C27

EAN Code: 3606487129851

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XV6
Produkt- oder Komponententyp	Leuchtelemente
Unterkategorie	Leuchtelement Standard
Kurzbezeichnung des Geräts	XV6
Montagedurchmesser	60 mm
Signaltyp	Dauerlicht
Leuchtfarbe	LED, weiß
Material	Polykarbonat
Produktgewicht	0,053 kg
Montageposition	Aufrecht/umgekehrt

Zusatzmerkmale

Lebensdauer in Stunden	50000 h
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	24 V AC/DC
Bemessungs- Betriebsspannungsgrenzen	21,6 - 26,4 V AC/DC
Stromaufnahme	24 mA bei 24 V AC 28 mA bei 24 V DC
Einschaltstrom	500 mA
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	50 V
[Uimp] Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit	500 V

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP65
Umwelteinflüsse Typklassen	Typ 12
Vibrationsfestigkeit	6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10...500 Hz)in Betrieb
Stoßfestigkeit	20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produktzertifizierungen	cULus CCC RCM UKCA CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,600 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	66,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,516 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer


Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	80
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light
with modular
construction

Rated up to IP65 for
protection against
dust and water

6 color, 4 clear and 1
multi-color lens options



3 buzzer options
with up to 95dB
sound output

Comes in dark
grey and white
body color

6 mounting options,
including wall,
magnetic, and
foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light

Harmony XV6



60mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



6

Schneider Electric

30.04.2026

Image of product / Alternate images

Alternative

