

SET 9732 | 4 mm Kelvin | Prüf- und Mess-Set „Pinzette“ 4 mm Kelvin | Test and measurement set „Tweezer“

Kelvin Prüf- und Mess-Set „Pinzette“ für die unterschiedlichsten Messaufgaben, als Ergänzung zu den Messgeräten üblicherweise beigelegten 4 mm-Prüfleitungen.

Sie haben weitere Anforderungen?
In unserem Kelvin-Programm finden Sie zusätzliche Produkte für Ihre Anwendung.

Kelvin test and measurement set „Tweezer“ for a wide range of measuring tasks, as a supplement to the 4 mm test leads normally provided with measuring tools.

*Do you have additional requirements?
In our Kelvin programme,
you will find additional products for your application.*



Best.-Nr. SET 9732

Mess-Set bestehend aus:

KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,75 mm² und Pinzette, konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de



WH 027

Für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden.

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

Order No. SET 9732

Measuring set consisting of:

KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- 2 safety lamella-basket angle plugs, assembled on double-insulated PVC cable 0.75 mm² and tweezer, assembled on coaxial cable RG 174/U
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- tweezer opening 17 mm max.
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027



WH 027

For proper use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed.

Please see product data sheets for further technical details.

SET 9664 bestehend aus:

Teilebezeichnung	Stückzahl und Farbe
KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100	2x schwarz/ rot
Best.-Nr. ¹⁾	SET 9732

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und individuelle Bestückung auf Anfrage
www.schuetzinger.de

SET 9664 includes:

Part description	Quantity and colour
KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100	2x black/ red
Order No. ¹⁾	SET 9732


¹⁾ other contact platings, colours, lengths and individual equipping on request

Kelvin-Messleitung

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,75 mm² und Pinzette, konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- Leitung 0,75 mm² PVC-doppelt-isoliertes Koaxialkabel RG 174/U
- Kontakteile
Federkorbstecker vernickelt
- Kontakteile
Pinzette vergoldet
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Farben siehe Tabelle




Kelvin measuring lead

- 2 safety lamella-basket angle plugs, assembled on double-insulated PVC cable 0.75 mm² and tweezer, assembled on coaxial cable RG 174/U
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- tweezer opening 17 mm max.
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027

Order No. KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100

- cable 0.75 mm² PVC double-insulated coaxial cable RG 174/U
- contact parts
plugs nickel-plated
- contact parts
tweezer gold-plated
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100 Kontakteile Federkorbstecker vernickelt Kontakteile Pinzette vergoldet
Farben	schwarz/rot
Längen	100 cm

Technische Daten

Leitung	0,75 mm ² PVC-doppelt-isol., Koaxialkabel RG 174/U
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A pro Leitung
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. ¹⁾	KWML 8452 / PZ / 0.75 / 100 contact parts plugs nickel-plated contact parts tweezer gold-plated
colours	black/red
lengths	100 cm

Technical data

cable	0.75 mm ² PVC double-insul., coaxial cable RG 174/U
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	1 A per lead
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request

²⁾ at normal ambient temperatures