

LOGO! 230RCE, Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, SP.
800 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog,
benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort
ab V9.0, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO!
Grundgeräten Touchdisplay

Display	
Mit Display	Ja
Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 115 V	Ja
• DC 230 V	Ja; DC 240 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	100 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	253 V
Nennwert (AC)	
• AC 115 V	Ja
• AC 230 V	Ja; AC 240 V
Netzfrequenz	
• zulässiger Bereich, untere Grenze	47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze	63 Hz
Uhrzeit	
Zeitschaltuhren	
• Anzahl	800; max. 800, je nach Funktion
• Gangreserve	480 h
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4; Relais
Kurzschluss-Schutz	Nein; externe Absicherung erforderlich
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
— bei induktiver Last, max.	3 A
— bei ohmscher Last, max.	10 A
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Siemens Ökopprofil (SEP)	Siemens EcoTech
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umwelt-Fußabdruck	
• Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential	
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]	87,1 kg
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]	10,9 kg
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]	76,87 kg

— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus)
[CO2 eq]

-0,65 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. -20 °C; ohne Betauung
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -40 °C
- max. 70 °C

Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel

- Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

Maße

Breite	71,5 mm; 4 Teilungseinheiten (TE)
Höhe	90 mm
Tiefe	58 mm

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Herstellereklärung](#)

letzte Änderung:

20.04.2026 