

Der kompakte InduktionslötKolben - Schnell erhitzt, mobil einsetzbar

Kompakter InduktionslötKolben mit PID-Regelung für Fahrzeugelektrik und Kabelreparaturen. Der USB-C-Kabelanschluss erlaubt den Betrieb mit dem beiliegenden 65-W-Netzteil oder mithilfe einer 60-W-Power-Bank. Die extra handliche Bauart ermöglicht auch Arbeiten im Fahrzeug wie z. B. Kabelreparaturen an Radios oder Scheinwerfern.

- Hot-Swap-Einsatzsystem C235 erleichtert schnellen Spitzenwechsel für jeden Einsatzzweck.
- Dreh- und arretierbares LCD-Display zeigt Temperatur, Leistung, Spannung und Protokoll
- Sleep-Funktion und Auto-Shutdown reduzieren Verschleiß und erhöhen die Sicherheit

Technische Daten:

- Leistung: 60 Watt
- Temperaturbereich: 90 - 450 °C
- Aufheizzeit: 8 Sekunden bis 310 °C
- Netzadapter: 65 Watt 7USBL230-3
- USB-C Kabellänge: 3 m
- Länge: 195 mm
- Gewicht: 55 g

Lieferumfang:

- InduktivlötKolben mit USB-C-Anschluss
- 3 m USB-C-Kabel
- 7USBL230-3 65W Netzteil
- Induktionslötspitze C235-I
- Induktionslötspitze C235-SI
- Induktionslötspitze C235-2.5 K
- Induktionslötspitze C235-4.7 K
- Lötspitzenablage mit Reinigungsschwamm
- Aufbewahrungs-Case



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
71LK01	InduktionslötKolben	1
800LZ08	Lötzinn 0.8 mm, 80 g	1