


**Besonderheiten**

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	315 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Artikelgewicht	1195 g
Halogenfrei	Nein	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
Montageort	Innen	IP Schutzart	IP 20
Montagefläche	Deckenmontage	IK Schutzklasse	IK03
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig	Einschaltstrom max.	25,6 A / 77,5 µs
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B10	26
Leistungsaufnahme	40 W	Max. Anzahl je LS B16	42
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Max. Anzahl je LS C10	26
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C16	42
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	55000 h
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim	Lebensdauer L90 / B10	55000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	100000
Spannungsbereich Notbeleuchtung EOFI	176-280 V/DC 100 %	Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	4480 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Länge	113 mm		
Breite	100 mm		

