


PUR-Elektronik Spiralkabel ungeschirmt



Technische Daten

- **Temperaturbereich**
-25°C bis +70°C
- **Nennspannung**
bis 0,14 mm² 300 V
ab 0,25 mm² 500 V
- **Prüfspannung**
1000 V
- **Dehnungsverhältnis** 1:4
- **gestreckte Enden**
jeweils 200 mm

Verwendung

- Handlinggeräte
- Unterhaltungselektronik
- Medizinische Geräte
- Messinstrumente
- Rolltore
- In allen Bereichen, wo Schwachstromkabel eingesetzt werden können

Aufbau

- Cu-Litze blank, nach
DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
- Aderisolation aus TPE-E
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel aus PUR
- Mantelfarbe: schwarz

Hinweise

- Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis
max. 5000 mm möglich.
- Auch in axialer Ausführung möglich
- Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.

Artikel-Nr. schwarz	Querschnitt mm²	Spirallänge geschlossen (WL in mm)	Kabel-Ø ca. mm	Spiral- Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / 1000 Stk.	Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von		
						1 - 10	11 - 25	26 - 50
85550	2 x 0,14	300	3,5	13,0	9,2	a. A.	a. A.	a. A.
85551	2 x 0,14	400	3,5	13,0	11,9	a. A.	a. A.	a. A.
85552	2 x 0,14	500	3,5	13,0	15,6	a. A.	a. A.	a. A.
85555	2 x 0,14	1000	3,5	13,0	28,1	a. A.	a. A.	a. A.
85566	4 x 0,14	300	4,0	14,0	18,4	a. A.	a. A.	a. A.
85567	4 x 0,14	400	4,0	14,0	23,8	a. A.	a. A.	a. A.
85568	4 x 0,14	500	4,0	14,0	29,2	a. A.	a. A.	a. A.
85571	4 x 0,14	1000	4,0	14,0	56,2	a. A.	a. A.	a. A.
85574	5 x 0,14	300	4,4	15,8	22,8	a. A.	a. A.	a. A.
85575	5 x 0,14	400	4,4	15,8	29,5	a. A.	a. A.	a. A.
85576	5 x 0,14	500	4,4	15,8	36,2	a. A.	a. A.	a. A.
85579	5 x 0,14	1000	4,4	15,8	69,7	a. A.	a. A.	a. A.
85582	6 x 0,14	300	4,9	17,8	27,5	a. A.	a. A.	a. A.
85583	6 x 0,14	400	4,9	17,8	36,7	a. A.	a. A.	a. A.
85584	6 x 0,14	500	4,9	17,8	43,8	a. A.	a. A.	a. A.
85587	6 x 0,14	1000	4,9	17,8	84,2	a. A.	a. A.	a. A.
85590	7 x 0,14	300	5,2	18,4	32,0	a. A.	a. A.	a. A.
85591	7 x 0,14	400	5,2	18,4	42,4	a. A.	a. A.	a. A.
85592	7 x 0,14	500	5,2	18,4	50,8	a. A.	a. A.	a. A.
85595	7 x 0,14	1000	5,2	18,4	97,8	a. A.	a. A.	a. A.
85598	8 x 0,14	300	5,4	19,8	36,7	a. A.	a. A.	a. A.
85599	8 x 0,14	400	5,4	19,8	47,5	a. A.	a. A.	a. A.
85600	8 x 0,14	500	5,4	19,8	58,3	a. A.	a. A.	a. A.
85603	8 x 0,14	1000	5,4	19,8	112,3	a. A.	a. A.	a. A.
85638	2 x 0,25	300	3,9	13,8	16,3	a. A.	a. A.	a. A.
85639	2 x 0,25	400	3,9	13,8	21,1	a. A.	a. A.	a. A.
85640	2 x 0,25	500	3,9	13,8	25,9	a. A.	a. A.	a. A.
85643	2 x 0,25	1000	3,9	13,8	49,9	a. A.	a. A.	a. A.
85654	4 x 0,25	300	4,6	17,2	36,7	a. A.	a. A.	a. A.
85655	4 x 0,25	400	4,6	17,2	42,2	a. A.	a. A.	a. A.
85656	4 x 0,25	500	4,6	17,2	51,8	a. A.	a. A.	a. A.
85659	4 x 0,25	1000	4,6	17,2	99,8	a. A.	a. A.	a. A.
85662	5 x 0,25	300	5,4	19,8	40,8	a. A.	a. A.	a. A.
85663	5 x 0,25	400	5,4	19,8	52,8	a. A.	a. A.	a. A.
85664	5 x 0,25	500	5,4	19,8	64,8	a. A.	a. A.	a. A.
85667	5 x 0,25	1000	5,4	19,8	124,8	a. A.	a. A.	a. A.
85670	6 x 0,25	300	5,5	20,0	48,9	a. A.	a. A.	a. A.
85671	6 x 0,25	400	5,5	20,0	63,4	a. A.	a. A.	a. A.
85672	6 x 0,25	500	5,5	20,0	77,8	a. A.	a. A.	a. A.
85675	6 x 0,25	1000	5,5	20,0	149,8	a. A.	a. A.	a. A.

Fortsetzung ►

PUR-Elektronik Spiralkabel ungeschirmt

Artikel-Nr. schwarz	Querschnitt mm ²	Spirallänge geschlossen (WL in mm)	Kabel-Ø ca. mm	Spiral- Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / 1000 Stk.	Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von		
						1 - 10	11 - 25	26 - 50
85686	8 x 0,25	300	6,4	23,8	65,3	a. A.	a. A.	a. A.
85687	8 x 0,25	400	6,4	23,8	84,5	a. A.	a. A.	a. A.
85688	8 x 0,25	500	6,4	23,8	103,7	a. A.	a. A.	a. A.
85691	8 x 0,25	1000	6,4	23,8	199,7	a. A.	a. A.	a. A.
85702	12 x 0,25	300	6,9	24,8	97,9	a. A.	a. A.	a. A.
85703	12 x 0,25	400	6,9	24,8	126,7	a. A.	a. A.	a. A.
85704	12 x 0,25	500	6,9	24,8	155,5	a. A.	a. A.	a. A.
85707	12 x 0,25	1000	6,9	24,8	299,5	a. A.	a. A.	a. A.
85726	2 x 0,5	300	4,6	16,2	32,6	a. A.	a. A.	a. A.
85727	2 x 0,5	400	4,6	16,2	42,3	a. A.	a. A.	a. A.
85728	2 x 0,5	500	4,6	16,2	51,8	a. A.	a. A.	a. A.
85731	2 x 0,5	1000	4,6	16,2	99,8	a. A.	a. A.	a. A.
85742	4 x 0,5	300	5,0	18,0	65,3	a. A.	a. A.	a. A.
85743	4 x 0,5	400	5,0	18,0	84,5	a. A.	a. A.	a. A.
85744	4 x 0,5	500	5,0	18,0	103,7	a. A.	a. A.	a. A.
85747	4 x 0,5	1000	5,0	18,0	201,8	a. A.	a. A.	a. A.
85758	6 x 0,5	300	6,2	22,4	97,9	a. A.	a. A.	a. A.
85759	6 x 0,5	400	6,2	22,4	126,7	a. A.	a. A.	a. A.
85760	6 x 0,5	500	6,2	22,4	155,5	a. A.	a. A.	a. A.
85763	6 x 0,5	1000	6,2	22,4	299,5	a. A.	a. A.	a. A.
85774	8 x 0,5	300	7,4	26,8	130,6	a. A.	a. A.	a. A.
85775	8 x 0,5	400	7,4	26,8	169,0	a. A.	a. A.	a. A.
85776	8 x 0,5	500	7,4	26,8	207,4	a. A.	a. A.	a. A.
85779	8 x 0,5	1000	7,4	26,8	399,4	a. A.	a. A.	a. A.
85790	12 x 0,5	300	8,2	29,4	195,8	a. A.	a. A.	a. A.
85791	12 x 0,5	400	8,2	29,4	254,3	a. A.	a. A.	a. A.
85792	12 x 0,5	500	8,2	29,4	311,1	a. A.	a. A.	a. A.
85795	12 x 0,5	1000	8,2	29,4	599,1	a. A.	a. A.	a. A.

Technische Änderungen vorbehalten.