


Green Cell

Green Cell Cube 6V AGM IP54

Langlebige und dichte AGM-Batterien

Produktkarte





5 Jahre Lebensdauer im
Puffereinsatz

Langlebiges und dichtes
Gehäuse, bestätigt durch
das IP54-Zertifikat



Hoher Entladestrom

Modellname	GC Cube AGM IP54 6V 4Ah	GC Cube AGM IP54 6V 4,5Ah	GC Cube AGM IP54 6V 5Ah
SKU	AGM6V4AH-J	AGM6V4-5AH-J	AGM6V5AH-J
EAN	5904326375703	5904326375680	5904326375697
Nennspannung	6 V	6 V	6 V
Nennkapazität (25°C); Entladung 20 Stunden	4,10 Ah	4,60 Ah	5,00 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 10 Stunden	3,88 Ah	4,26 Ah	4,73 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 3 Stunden	3,06 Ah	3,47 Ah	3,97 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 1 Stunde	2,50 Ah	2,68 Ah	2,15 Ah
Spitzenentladerate (max. 5 s)	60,00 A	67,50 A	75,00 A
Kurzschlussstrom	260 A	300 A	350
Maximaler Ladestrom	1,20 A	1,35 A	A 1,50 A
Innenwiderstand; Ladung 100 % / 25 °C	28,10 mΩ	18,90 mΩ	17,82 mΩ
Kapazität für Temperatur 40 °C; Entladung 20 Stunden	102 %	102 %	102 %
Kapazität für Temperatur 25°C; Entladung 20 Stunden	100 %	100 %	100 %
Kapazität für Temperatur 0°C; Entladung 20 Stunden	85 %	85 %	85 %
Kapazität für Temperatur -15°C; Entladung 20 Stunden	65 %	65 %	65 %
Ladephase „Float“	6,75-6,90 VDC	6,75-6,90. VDC	6,75-6,90 VDC
Ladephase „Equalization“	7. 05-7,20 VDC	7,05-7,20 VDC	7. 05-7,20 VDC
Ladespannung für zyklischen Einsatz	7,20-7,50 VDC	7,20-7,50 VDC	7,20-7,50 VDC
DC-Anschluss	F1	F1	F1
Leckageklasse	IP54	IP54	IP54
Höhe (ohne Anschlüsse)	100 mm	100 mm	100 mm
Gesamthöhe	105 mm	105 mm	105 mm
Breite	70 mm	70 mm	70 mm
Tiefe	47 mm	47 mm	47 mm
Gewicht	640 g	670 g	720 g

AGM6V4AH-J



AGM6V4-5AH-J



AGM6V5AH-J

