

IPC-B140HA-D/W(W) 4 MP EXIR Bullet Wi-Fi Netzwerkkamera



- Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
- Realisierung einer Wi-Fi-Verbindung und einfache Installation
- Bietet Sicherheit in Echtzeit durch eingebautes Zwei-Wege-Audio
- EXIR 2.0, fortschrittliche Infrarot-Technologie mit großer IR-Distanz
- Unterstützt On-Board-Speicher bis zu 512 GB (SD-Kartensteckplatz)
- Wasser- und staubdicht (IP66)
- Hik-Connect Cloud-Service und App für die Fernverwaltung und -ansicht von Geräten

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/W: 0.005 Lux bei (F1.6, AGC EIN), S/W: 0 Lux mit eingeschaltetem IR
Max. Auflösung	2.560 × 1.440
Verschlusszeit	1/25 s bis 1/10000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Schwenk-/Neige-/Drehbereich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
Objektiv	
Objektivtyp	2.8 / 4 / 6 mm Fixobjektiv
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales FOV 91°, vertikales FOV 49°, diagonales FOV 108° 4 mm, horizontales FOV 74°, vertikales FOV 40°, diagonales FOV 87°
Blende	F1.6
Objektivanschluss	M12
Iristyp	Fix
Tiefe des Sichtfelds	2,8 mm: 1 m bis ∞ 4 mm: 1,5 m bis ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, T: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, T: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	IR
Zusatzlicht	Bis zu 30 m
IR Wellenlänge	850 nm
Smart IR	Ja
Video	
Stream 1	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Stream 2	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)
Videokomprimierung	Stream 1: H.265/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Video Bit Rate	256 Kbps bis 2 Mbps
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Bitrate Control	CBR / VBR
Audio	
Audiokomprimierung	G.711, AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 bis 64 Kbps (AAC-LC)
Audio-Abtastrate	8 kHz, 16 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Netzwerk	
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Simultane Live-Ansicht	Bis zu 4 Kanäle
API	ONVIF, SDK
Sicherheit	Passwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Sicherheitsprüfprotokoll, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE für Open Network Video Interface
Benutzer/Host	Nur ein Benutzer: Administrator
Client-Software	iVMS-4200, HiLookVision, Hik-Partner-Pro
Wi-Fi	
Übertragungsrate	11b: bis zu 54 Mbps, 11g: bis zu 54 Mbps, 11n: bis zu 150 Mbps
Wi-Fi-Protokoll	802.11n: OFDM, 802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM
Frequenzbereich	2,412 GHz bis 2,472 GHz
Kanal-Bandbreite	20 MHz
Modulierung	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, , 802.11g: OFDM, , 802.11n: OFDM
Drahtlose Reichweite	Bis zu 120 m (Die Leistung hängt von der tatsächlichen Umgebung ab)
Verschlüsselungsmodus	WPA-PSK/WPA2-PSK
Antenne	2 Antennen
Bild	
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe über die Client-Software einstellbar
Tag-/Nachtschaltung	Auto, Zeitplan, Tag, Nacht
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Schnittstellen	
Integriertes Mikrofon	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Reset-Taste	Ja
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung (Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Menschen und Fahrzeuge)), Ausnahme
Verknüpfung	Hochladen auf Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Auslösen der Erfassung, akustische Warnung, automatische Verfolgung lite
Allgemein	
Power	12 VDC $\pm$ 25%, 0,58 A, max. 7 W, Ø5,5 mm Koaxial-Netzstecker, Verpolungsschutz, Ein Schaltadapter ist im Lieferumfang enthalten.
Sprache	Englisch
Lagerungsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Allgemeine Funktionen	Herzschlag, Spiegel
Material	Vordere Abdeckung: Metall, hintere Abdeckung: Kunststoff
Abmessungen	175,6 mm $\times$ 73 mm $\times$ 89,1 mm (6,9" $\times$ 2,9" $\times$ 3,5")
Abmessungen Verpackung	260 mm $\times$ 125 mm $\times$ 125 mm (10,2" $\times$ 4,9" $\times$ 4,9")
Gewicht	Ca. 345 g (0,8 lb.)
Gewicht inklusive Verpackung	Ca. 635 g (1,4 lb.)

Zertifizierungen	
EMV	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Funk	CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT oder 2.4G)
Sicherheit	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Umwelt	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU
Schutzart	IP66: IEC 60529-2013

▪ Typische Anwendung

Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Wählen Sie anhand der folgenden Beschreibung die für Ihre Umgebung geeignete Variante aus.

Dieses Modell hat KEINEN BESTIMMTEN SCHUTZ.


Stufe	Beschreibung
Hoher Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen und vieles mehr.
Mäßiger Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist.

▪ Verfügbare Modelle

IPC-B140HA-D/W(2,8mm)(B)

IPC-B140HA-D/W(4mm)(B)

▪ Abmessungen



Unit: mm(Inch)

- Zubehör
- Optional erhältlich

**DS-1280ZJ-XS
Anschlussbox**



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

