

Typ 6 „LM-Double IP67“

Widerstandsheizung / Resistance Heating



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Heizungen ohne internen Thermostat Heaters without integrated thermostat

- Heiße Oberfläche
- Hot surface

oder
or

Überhitzungsthermostat Overheating thermostat

Max. Oberflächentemperatur: ca. 100°C
Max. temperature of surface: about 100°C

Schutz vor Eindringen von Staub und vollständiger Schutz vor Berührung und vor eindringendem Wasser durch kurzzeitiges Eintauchen.
Dust-tight and water immersion.

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel-Nr. / Item No. ohne Therm. / without therm. / Überhitz.-Therm. / Overh. therm.
160 W	230 V AC	1300g	IP 67	Kabel / cable	00616022Kb0IP67 / 00616022Kb2IP67
250 W	230 V AC	1300g	IP 67	Kabel / cable	00625022Kb0IP67 / 00625022Kb2IP67
400 W	230 V AC	1300g	IP 67	Kabel / cable	00640022Kb0IP67 / 00640022Kb2IP67

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / Connection:

Maße / Dimensions (L x B x H):

316 x 80 x 86mm

