

KERN CKE 3600-2-Inventory

KERN

Inventuren schnell und präzise durchführen durch die Kombination aus Zählwaage und Software, ideal auch für große Lager mit einer Vielzahl an Teilen



Software EasyTouch

**SET-52
Inventory**

Kleinstes Teilgewicht beim
Stückzählen - unter
Normalbedingungen 200 mg

Schnittstelle

EasyTouch (ET) - Kompatibilität Vollständig

Energieversorgung

Batterie Betriebsdauer	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Akku Ladezeit	8 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×365×175 mm
Nettogewicht	1,45 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,2 kg
Versandgewicht	3 kg

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen-Software-Bundle
Produktgruppe	Inventurwaage
Produktfamilie	CKE-Inventory

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	3,6 kg
Ablesbarkeit [d]	10 mg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Linearität	± 50 mg
Auflösung	360.000
Tarierbereich	3,6 kg
Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	1 kg; 2 kg; 3,5 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	100 mg
Max. Kriechen (15 Minuten)	100 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	200 mg

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	163×245×65 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	130×130 mm
Abmessungen Wägefläche	130×130 mm
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	180.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg

KERN CKE 3600-2-Inventory



Inventuren schnell und präzise durchführen durch die Kombination aus Zählwaage und Software, ideal auch für große Lager mit einer Vielzahl an Teilen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

