

# KERN MCD 300K-1

**KERN**

Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe    | Stuhlwaage   |
| Produktfamilie   | MCD          |

## Messsystem

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                           | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                    | 300 kg                          |
| Ablesbarkeit [d]                     | 0,1 kg                          |
| Reproduzierbarkeit                   | 0,1 kg                          |
| Linearität                           | ± 0,1 kg                        |
| Auflösung                            | 3.000                           |
| Tarierbereich                        | 299,9 kg                        |
| Justiermöglichkeiten                 | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht           | 300 kg (M1)                     |
| Einschwingzeit                       | 3 s                             |
| Anwärmzeit                           | 10 min                          |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,1 kg                          |
| Bauart der Waage                     | Einbereichswaage                |
| Einheiten                            | kg                              |
| Max. Kriechen (15 Minuten)           | 400 g                           |
| Max. Kriechen (30 Minuten)           | 800 g                           |
| Voreingestellte Einheit              | kg                              |

## Display

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art                     | LCD           |
| Display Ziffernhöhe             | 25 mm         |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

## Bauform

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 625×990×985 mm  |
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)     | 200×130×60 mm   |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)          | 390×360 mm      |
| Abmessungen Wägefläche                | 390×360 mm      |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)     | 500×360×370 mm  |
| Material Gehäuse                      | Stahl, lackiert |
| Material Wägeplatte                   | Kunststoff      |
| Material Plattform                    | Kunststoff      |
| Material Displaygehäuse               | Kunststoff      |
| Libelle                               | ✓               |
| Transportrollen                       | ✓               |

## Funktionen

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Funktion zur BMI-Berechnung                     | ✓                                |
| Hold-Funktion                                   | ✓                                |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | off<br>3, 5, 15, 30 min          |
| Tarierfunktion                                  | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 6                                |

## Energieversorgung

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung       | Batterie                        |
| Batterie-/ Akkuart                  | Alkali(-Mangan)                 |
| Batterie                            | 6×1.5 V AA                      |
| Batterie Betriebsdauer              | 40 h                            |
| Batterie-Kapazität                  | 55 mAh                          |
| Batterie-Spannung                   | 18 V                            |
| Anzahl Batterie-Zellen              | 6                               |
| Batterie – Einzelgewicht            | 276 g                           |
| Batterie – Gesamtgewicht im Artikel | 1656 g                          |
| Batterie-Kapazität (Wh)             | 0,66 Wh                         |
| Tests nach UN 38.3 bestanden        | ✓                               |
| Batterie/Akku angeschlossen         | nicht angeschlossen, beiliegend |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %  |

# KERN MCD 300K-1



Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen

## Zulassung

CE Zeichen ✓

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf  
Aufstellungsort 961-249

Artikelnummer für DAkkS-  
Kalibrierung 963-129

Artikelnummer für  
Konformitätszertifikat 969-517

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 2 d

Abmessungen Verpackung  
(B×T×H) 1070×690×1080 mm

Versandart Spedition

Nettogewicht ca. 22 kg

Bruttogewicht ca. 36 kg

Versandgewicht 36 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761202030

REACH-Einstufung keine Stoffe über der  
zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

