

SAUTER SO 200K

Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux

KERN

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Umwelt/ Arbeitssicherheit
Produktgruppe	Lichtmessgerät
Produktfamilie	SO

Messsystem

Messkopf Messfrequenz	2 Hz
Schallpegelmessgerät Sensortyp	Silikon-Diode
Messbereich [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Einheiten	lx fc

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	16 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	100×55×25 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	100×55×25 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	160×72×40 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Kabellänge	1 m

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
---	-------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	9 V Block
Batterieanschluss	9V Block
Batterie-Spannung	9 V
Anzahl Batterie-Zellen	1
Batterie – Einzelgewicht	45,5 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	45,5 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-190
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×165×55 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,57 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761139688
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

SAUTER SO 200K

KERN

Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux

Piktogramme

STANDARD



OPTION

