ICY BOX

www.icybox.de



ICY BOX
IB-2817M-C32

2 Bay Gehäuse für M.2 NVMe via USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®



Haupteigenschaften

- Unterstützt Größen 22x 30/42/60/80 mm M.2 SSD
- USB 3.2 Type-C® mit Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Kühlfunktion
- Mit LED Indikator
- Jeder M.2 Port unterstützt PCIe Gen 3x2 Bandbreit

Verpackungsinhalt:
1x IB-2817M-C32, 1x USB-C zu USB-C Kombikabel (30 cm), 1x Stromkabel (90 cm), 2x Wärmeleitpad, 2x Gummifixierung, 1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-2817M-C32	**Unterstützte M.2 Karten**	M-Key
Artikel Nr.	60869	**SSD Kapazität**	Bis zu 2 TB
EAN-Code	4250078172024	**HotSwap**	Ja
Farbe	Schwarz	**Plug & Play**	Ja
Material	Aluminium	**Kühlung**	Passiv
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®	**LED**	Betrieb und Zugriff
Übertragungsrate	Bis zu 20 Gbit/s	**Chipsatz**	JMS586A
UASP Unterstützung	Ja	**Stromversorgung**	USB Type-C®
Kabellänge	30 cm	**Betriebssystem**	Windows®, macOS®
Sockel	M.2 M-Key (NVMe)	**Systemvoraussetzungen**	Ein freier USB 3.2 Gen 2 Type-C® Port an Ihrem Hostcomputer
M.2 Kartengröße	22x 30/42/60/80 mm		
M.2 Anschluss	PCIe Gen 3x2		

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49 - (0) 4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49 - (0) 4102 – 468 901 • info@raidsonic.de • www.icybox.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic Technology GmbH

ICY BOX

www.icybox.de



ICY BOX **IB-2817M-C32**
2 Bay Gehäuse für M.2 NVMe via USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®




Werkzeugloses Design

Das IB-2817M-C32 wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über ein werkzeugloses Design für die mühelose Installation und Wartung von M.2 NVMe SSDs. Die Gummifixierung ermöglicht außerdem eine stabile Platzierung aller vier SSD-Größen. Das IB-2817M-C32 ist ideal für Benutzer, die ein einfaches und effizientes SSD-Management wünschen.



Doppelte PCIe Konnektivität

Das IB-2817M-C32 maximiert die Leistung mit zwei M.2 NVMe SSD Anschlüssen, die jeweils die PCIe Gen 3x2 Bandbreite nutzen. Ganz gleich, ob Sie Ihr System aufrüsten, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern oder die Produktivität Ihres Workflows zu steigern, die duale PCIe Gen 3x2 SSD Unterstützung bietet die erforderliche Bandbreite für nahtloses Multitasking und schnellen Datenzugriff.



Vielseitige Konfiguration mit zwei SSDs

Dank der Kompatibilität mit M.2 SSDs mit Längen von 2230 bis 2280 bietet dieses Gehäuse vielseitige Speicherkonfigurationen. Die dualen SSD-Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von professionellen Workstation-Setups, die einen zuverlässigen Datenzugriff erfordern, bis hin zu privaten Computerumgebungen, die schnelle, reaktionsschnelle Speicherlösungen benötigen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit:	20 Stk. / Karton	**Abmessung/Karton:**	500x220x230 mm
Gesamtgewicht:	7,40 kg	**Abmessung** (mit Verp.)**:**	37x103x200 mm
Bruttogewicht (mit Verp.)**:**	0,344 kg	**Abmessung des Artikels:**	120x70x17 mm
Nettogewicht:	0,235 kg	**Ursprungsland:**	Taiwan

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49 - (0) 4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49 - (0) 4102 – 468 901 • info@raidsonic.de • www.icybox.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic Technology GmbH