



USB-Adapter und Klinkensteckerkabel mit Software SensoMaster 4

7759-5

Art.-Nr. **96583630**

GTIN **4018754288922**

Modell **7759-5**

Bezeichnung.

USB-Adapter und Klinkensteckerkabel m. Software SensoMaster 4

Eigenschaften.

- Software SensoMaster 4 für elektronische STAHLWILLE Drehmomentschlüssel
- intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlicher Tab-Struktur
- einfache und schnelle Programmierung elektronischer Drehmomentschlüssel
- ermöglicht umfangreiche Auswertungen, z. B. im Rahmen einer Qualitätssicherung
- Auslesen der gespeicherten Schlüsseldaten und gespeicherten Verschraubungen: Verschraubungsidentifikationsnummer, Werkzeugseriennummer, Datum und Uhrzeit des Schraubvorgangs, Solldrehmoment oder Solldrehwinkel, Auslösedrehmoment, Anzugsdrehmoment oder erreichter Drehwinkel, Toleranzen, Schraubfallbewertung
- Speichern der Verschraubungen in eine Datenbank
- Löschen und Drucken markierter Verschraubungen aus der Datenbank
- Exportieren der angezeigten Verschraubungen in verschiedene Formate
- Benutzerverwaltung
- PIN-Code ändern
- Löschen der im Schlüssel gespeicherten Verschraubungen

Systemvoraussetzungen: PC, Microsoft Windows-Betriebssystem, USB-Anschluss

Technische Attribute.

L (m)

1,5 m

Logistikdaten.

Art.-Nr.

96583630

GTIN

4018754288922

Gewicht (g)	65 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.8896 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Zolltarifnr.	90319000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	160
Breite mm (IFS)	139
Höhe mm (IFS)	40
Gewicht (brutto, kg)	0,065
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,001
Länge (verpackt, mm)	160
Breite (verpackt, mm)	139
Höhe (verpackt, mm)	40

Stückliste.



52110051
Klinkensteckerkabel



52111057
USB-Adapter

GTIN-Code.



Zubehör.



52110051
Klinkensteckerkabel



52111057
USB-Adapter



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal