

# Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Geeignet für Pressverbinder.



## Produktbeschreibung

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Artikelname        | SMHC4 120-240                             |
| Artikelnummer      | 203041                                    |
| Hinweise           | mit zusätzlicher Innenmantelmuffe         |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |


### Eigenschaften

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Kompakte Abmessungen                          |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse           |
| Beständig gegen Erdalkalien                   |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen   |
| Halogenfrei                                   |
| Querwasserdicht                               |
| Hohe elektrische Isolationswerte              |
| Gute mechanische Festigkeit                   |

### Anwendungen

|                     |
|---------------------|
| Innenraum           |
| Freiluft            |
| Erdreich            |
| Wasser              |
| Installationskanäle |
| Leerrohre           |

## Technische Daten



|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelname                                                               | SMHC4 120-240                     |
| Artikelnummer                                                             | 203041                            |
| Spannungsebenen                                                           | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV          |
| Prüfnormen                                                                | EN 50393                          |
| Artikel Hinweise                                                          | mit zusätzlicher Innenmantelmuffe |
| Länge L1                                                                  | 1000 mm                           |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min | 120 mm <sup>2</sup>               |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max | 240 mm <sup>2</sup>               |

## Logistik Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname             | SMHC4 120-240         |
| Artikelnummer           | 203041                |
| Lieferumfang            | Außenmuffe            |
|                         | Innenmuffen           |
|                         | Kupfer-Gewebeband     |
|                         | Reinigungstuch        |
|                         | Schmirgelleinen       |
|                         | Montageanleitung      |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland           | Deutschland           |
| Zolltarifnummer         | 39173900              |
| EAN/GTIN                | 4010311116808         |

## Verpackungsdaten

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Verpackungstyp     | Beutel1 | Pal. EUR |
| Inhaltsmenge       | 1       | 30       |
| Mengeneinheit      | Stück   | Stück    |
| Länge (mm)         | 1014    | 1200     |
| Breite (mm)        | 244     | 800      |
| Höhe (mm)          | 122     | 1130     |
| Nettogewicht (kg)  | 1.91    | 57.3     |
| Bruttogewicht (kg) | 1.91    | 86.3     |