

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe

für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMH5 35-95
Artikelnummer	126745
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten



Artikelname	SMH5 35-95
Artikelnummer	126745
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	500 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	35 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	95 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMH5 35-95
Artikelnummer	126745
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311048147

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Palette
Inhaltsmenge	1	200
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	553	1200
Breite (mm)	100	800
Höhe (mm)	85	1200
Nettogewicht (kg)	0.276	55.2
Bruttogewicht (kg)	0.276	73.4