

1-Leiter-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Verbindungs-muffen CHMSV eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHMSV 12kV 95-240
Artikelnummer	258132
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. Verbindungs-muffen mit größeren Querschnitten auf Anfrage.

Eigenschaften	Anwendungen
Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente	Innenraum
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter	Freiluft
Für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm	Erdreich
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich	Wasser
Schnelle, einfache und sichere Montage	Installationskanäle
Sofort betriebsbereit	Leerrohre
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder	

Technische Daten



Artikelname	CHMSV 12kV 95-240
Artikelnummer	258132
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	600 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	17.3 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHMSV 12kV 95-240
Artikelnummer	258132
Lieferumfang	Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschläuche
	Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Kupfergewebeschauch
	Rollfedern
	innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle
	Feldsteuerndes blaues Füllband
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311139685

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	42
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	732	1200
Breite (mm)	165	800
Höhe (mm)	157	1130
Nettogewicht (kg)	1.662	69.804
Bruttogewicht (kg)	1.662	98.804