# ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BLACK




EAN 4711636437189
Produkt Nummer 90DC00T0-B09030

- **Panorama-Design**: Gebogenes Hartglas mit einem Rahmen mit Aluminiumverkleidung für einen nahtlosen Blick auf das Innensystem
- **Bereit für Hidden Connectors**: Entwickelt für EATX-Mainboards, mit Unterstützung für Hidden Connectors-ATX-Modellen – für eine übersichtlichere Kabelführung und einen aufgeräumten Einbau
- **Flexibler Airflow**: Patentierte, drehbare Seitenlüfter-Halterung für einen flexiblen Airflow-Kanal
- **Hervorragende Kühlleistung**: Vier vorinstallierte 120 x 25mm große ROG Eurux GR120 Lüfter, mit Unterstützung für bis zu vierzehn 120mm Lüfter für maximale Kühlleistung
- **DIY-Ready**: Eine stabile Grafikkartenhalterung und patentierte Slot-Klemmen bieten Platz für Modelle mit einer Länge von bis zu 400mm und bis zu zwei 360mm Kühlkörpern

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

# Technische Daten ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BLACK

| Bildschirm | |
|---|---|
| Eingebautes Display: | Ja |
| Displaytyp: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 23,4 cm (9.2") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 462 Pixel |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite: | 248,3 mm |
| Tiefe: | 618,7 mm |
| Höhe: | 583,9 mm |
| Gewicht: | 16 kg |

| Speichermedium | |
|---|---|
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: | 2.5,3.5" |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 725 mm |
| Verpackungstiefe: | 359 mm |
| Verpackungshöhe: | 669 mm |
| Paketgewicht: | 19 kg |

| Kühlung | |
|---|---|
| Installierte Lüfter seitlich: | 3x 120 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.): | 4 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: | 120 mm |
| Installierte Lüfter hinten: | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.): | 2 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.): | 4 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben): | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten: | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben: | 120,240,360 mm |

| Design | |
|---|---|
| Formfaktor: | Midi Tower |
| Typ: | PC |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, BTF |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 1 |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe: | 0 |
| Material: | Aluminium |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: | 4 |
| Anzahl der Erweiterungsslots: | 8 |
| Beleuchtung: | Ja |
| Farben der Beleuchtung: | Multi |
| Beleuchtungsort: | Taschenlüfter |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e): | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| RGB-Steuertaste: | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe: | 18 cm |
| Max Grafikkarten-Länge: | 40 cm |
| Maximum PSU Länge: | 20 cm |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.