

Thermo-Differential-Melder 12 V

Art.-Nr. AZRM11000



-
- Zum Anschluss an Alarm- und Brandmeldeanlagen geeignet
 - Detektiert Temperaturveränderungen
 - Einsetzbar in Feuchträumen
 - Potenzialfreies Alarmrelais
-

Der Thermodifferentialmelder detektiert entstehende Brände und Feuer. Er reagiert auf eine Maximaltemperatur und einen Temperaturanstieg. Diese Indikatoren werden zuverlässig detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der Thermodifferentialmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Der Mindestabstand zur Seitenwand beträgt 30cm. Da der Thermodifferentialmelder - im Gegensatz zu optischen Rauchmeldern - keinen Rauch erkennt, wird er vor allem an Orten mit hoher Staub- und Rauchbelastung (Küchen, Raucherzimmern, Garagen) eingesetzt. Erst wenn eine Maximaltemperatur von 60 Grad Celsius überschritten ist, oder die Temperatur um mehr als 5 Grad Celsius innerhalb von 3 Minuten ansteigt, löst der Melder einen Alarm aus. Durch das Verstellen einer Steckbrücke können Sie ihn als NO- oder als NC Melder konfigurieren. Somit passt er zu jeder verdrahteten Alarmanlage. Der Thermodifferenzialmelder wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt und ist EN54 zertifiziert.

Thermo-Differential-Melder 12 V

Art.-Nr. AZRM11000

Abmessungen	(HxD) 45x100 mm
Absicherungsart	Brandschutz
Anschlüsse	Schraubterminal NO oder NC, 2 A @ 30 V DC
Artikelgewicht	0,126 kg
Breite	100 mm
Detektionsverfahren	Thermisch
Durchmesser	100 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Nein
Gehäusematerial	ABS
Höhe	45 mm
Kabeleinführung	Unterseite
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Länge	100 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit Orientierungslicht	Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie	ohne

Montageart	Aufbau
Montageort	Decke
Produktgruppe	Melder
Rauchscharter	Nein
Sensortyp	Thermoelement: Thermodifferenzial (3° C/Minute), Maximaltemperatur (60° C)
Separater Sockel notwendig	Nein
Spannungsversorgung DC	10-28 V
Spannungsüberwachung	Nein
Standalone	Nein
Stromaufnahme	48 mA
Stromversorgung	Netzbetrieb
VdS Klasse	ohne
VdS anerkannt	Nein
WEEE-Gruppe	09
Wirkprinzip	thermodifferential
Zertifizierungen	EN54-5
EAN	4043158278903
Lieferumfang 1 Beschreibung	Thermo-Differential-Melder 12 V
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Installationsanleitung
Lieferumfang 2 Menge	1