

IE-FCI-PWB-DE-BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE
Best.-Nr.	3088740000
Art	IE-FCI-PWB-DE-BK
GTIN (EAN)	4099987105378
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	34 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20	Einsatztyp	Einsatz Power groß
Steckgesicht	Typ F	Brandlast	770 kJ

Klemmbare Leiter


Abisolierlänge	10 mm	
Anschlussart	PUSH IN	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdräftig mit AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	1.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdräftig ohne AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindräftig mit AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	1.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindräftig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdräftig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindräftig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindräftig ohne AEH	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdräftig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	

Technische Daten

Nennspannung (AC)	250 V	Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC
Nennstrom	16 A		

Technische Daten**Klassifikationen**

ETIM 8.0		EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0		EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0		27-18-28-92		

Zeichnungen**Maßzeichnung****Maßzeichnung**