

CS75 XA

Der CS75XA ist ein industrielles robustes Handheld-PDA-Terminal mit 5,5 Zoll Bildschirm, ausgestattet mit einem leistungsstarken MTK-Octa-Core-Prozessor und dem neuesten Android 14-Betriebssystem. Es verfügt über ein hochwertiges Scanmodul sowie ein Scan-Dienstsystem und unterstützt die vollständigen 2G/3G/4G-Frequenzbänder in Europa und Asien. Ausgestattet mit einem Vollbild-Display und Abdeckglas aus Corning Gorilla Glass bietet es einen Industrieschutzstandard und eignet sich für Barcode-Scan-Anwendungen in Logistik, Kurierdienst, Lagerwirtschaft, Gesundheitswesen, Produktionsverwaltung, Einzelhandel und weiteren Branchen.



5,5-Zoll-HD+
Vollbild-Farbbildschirm



Schneller Octa-Core-Prozessor,
flüssig und reaktionsschnell



Präzises Scannen,
zuverlässige Erkennung



5-MP- + 13-MP-
HD-Kameras



5000-mAh-Ultra-
Hochleistungsakku



IP65-Schutzart +
1.5m-Sturzfestigkeit

Produktbezeichnung	Handheld-PDA
Modellbezeichnung	CS75XA
Mechanische Merkmale	
Plattform	MTK Hochleistungs-8-Kern-Prozessor (MT6765)
Betriebssystem	Android 14
Speicher	4GB RAM+64GB ROM
SIM-Karte	Unterstützt NANO-Karte, 2-in-3-Kartensteckplatz
TF-Karte	Unterstützt: Maximal 128 GB
Bildschirm	5.45-Zoll-TFT(IPS)-Bildschirm, HD+, Auflösung: 720 * 1440
Touchscreen	Schutzglas: Corning der dritten Generation, vollverklebt, 1.1mm, mit AF-Antifingerprint-Beschichtung, GFF- / Incel-Multitouch-Verfahren, unterstützt Handschuhbedienung / Bedienung mit nassen Händen
Kamera	Frontkamera: 5M
	Rückkamera: 13 M mit Autofokus (AF)
Blitzlicht	Unterstützt echten Blitz und Einfachblitz
Tasten	Rechte Seite: Scantaste * 1, Ein-/Ausschalttaste * 1, benutzerdefinierte Taste
	Linke Seite: Scantaste * 1, Lautstärkeregler (+/-) * 1
Akku	Abnehmbarer Hauptakku: 5000 mAh, Betrieb bei Raumtemperatur
Audio	Lautsprecherleistung: 1 W * 18 Ω, 95 dB
	Doppeltes Siliziummikrofon: Hauptmikrofon + geräuschunterdrückendes Mikrofon
	Hörmuschel
Vibration	Flachmotor
Sensor	Licht-/Näherungssensor
	3D-Beschleunigungssensor
Anzeigeleuchte	Unterstützt (Rot / Grün / Blau)
RF-Spezifikation / Drahtlos	
Drahtloses Weitverkehrsnetz (Frequenzbänder)	GSM: B2 / B3 / B5 / B8
	CDMA: BC0
	WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
	TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41
	FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28A/B
Drahtloses Weitverkehrsnetz (Datendienste)	4G: TDD LTE FDD LTE
	3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE;
	2G: GPRS class 12 / EDGE
Wi-Fi	2.4G / 5G / LAN 802.11 / ac / a / b / g / n
BT	BT5.0

Navigation und Ortung	GPS / Beidou / Galileo / GLONASS / AGPS
NFC	
Frequenz	Unterstützt 13.56 MHz
Lesereichweite	3~5cm
Kommunikationsprotokolle	ISO / IEC 14443 A / B ISO / IEC 15693 Mifare-kompatibel
Scanmodul	
Scanmodul	CM60E
Optische Auflösung	≥3mil
Scanwinkel	Horizontal 42°, vertical 28°
Unterstützte Codesysteme	PDF417, QR-Code, DataMatrix, AZTEC, Hanxin-Code, Maxicode, Micro-QR, Micro-PDF417, Composite u. a. EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 u. a.
Eingangsschnittstellen	
USB-Anschluss	Typ-C / Unterstützt 5V 2A / USB 2.0, unterstützt OTG (USB-Anschluss wasserdicht)
Ladeschnittstelle für Ladestation	Unterstützt 2-Pin-Ladung über die Unterseite
Externe Erweiterungs-Pins	Nicht unterstützt
Laden	
Schnellladung am Gerät	Typ-C, 5V 2A
Tischladegerät	Typ-C 5V 2A, DC 12V 3A
Abmessungen & Formfaktor	
Größe	Länge: 157.2mm * Breite: 77.4mm * Höhe: 15.5mm & 26mm
Gewicht	≥280g
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
	Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% – 95% (nicht kondensierend)
ESD	Belastung: ±8kV (Luftentladung), ±15kV
Schutzart	IP65
Sturzspezifikation	1.5 M
Stoßfestigkeit	1000 Trommelfallprüfungen aus 0.5m Höhe
Verpackung & Zubehör	
• EU-Ladegerät: 5V 2A * 1 • Datenkabel * 1 • Akku (im Gerät verbaut) * 1 • Farbverpackung * 1 • Schnellstartanleitung (QSG) * 1 • Garantiekarte * 1	