

16 1613 24

Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung,
für Stecker 4,0 mm x 1,7 mm, nach JEITA EIAJ RC-5320A
Typ 2 JSAJ21, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für
Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontakt	CuZn, versilbert/verzinnt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	4,4 mm
Durchmesser Mittelstift	1,6 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	5–20 N

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	6,3 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
1636 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1613 24 VP3	2	900	900

Verpackung:
auf Rolle