





24 2420 01

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder




USB-3.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung,
für Leiterplatten

24 2420 01



*a



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -55 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse CuZn, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1,5 A
Bemessungsspannung ≤ 100 V AC
Bemessungsstoßspannung 100 V
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2410 07 ☞ 2410 08 ☞ 2480
☞ 2482

24

2420 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2420 01	9	100	400

Verpackung:

im Tablett